

MANUAL DE UTILIZARE RECEPTOR BLUETOOTH AUTO



Vă mulțumim că ați ales acest produs **WELL**. Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pe toată perioada utilizării aparatului.

Cod comandă: REC-BT-ACCENT-WL



Introducere:



Funcționează cu aproape toate dispozitivele Bluetooth și cu toate mașinile care au o intrare de 3,5 mm. Transmiteți audio stereo prin intrarea de 3,5 mm și bucurați-vă de muzica preferată de pe telefon / tabletă / MP3. Pur și simplu conectați-vă la portul Aux și sincronizați-l cu Bluetooth-ul telefonului. Pentru a avea o experiență mai bună, vă rugăm să citiți cu atenție această instrucțiune.

Caracteristici


1. Transmite fără fir apeluri telefonice sau muzică prin Bluetooth către sistemul stereo al mașinii printr-un cablu auxiliar.
2. Treceți automat la modul Mâini libere din starea de redare a muzicii atunci când primiți un apel telefonic.
3. Algoritm de anulare a zgomotului încorporat garantează o convorbire clară în mașină.
4. Activarea rapidă a Asistentului Siri / Google etc.
5. Un singur buton pentru a îmbunătăți basul melodiilor
6. Cablu de alimentare 1M audio și USB încorporat.
7. Lipiți de bordul mașinii pentru a-l utiliza cu ușurință.
8. Bluetooth V5.1 cu o calitate clară a sunetului

Instrucțiuni de instalare












Aspect:



Ghid de operare rapidă:

	1. Apăsați rapid: treceți la melodia anterioară 2. Țineți apăsat: Vol +		1. Apăsați rapid: treceți la melodia următoare 2. Țineți apăsat: Vol -
	Apăsați rapid: activare bass profund		Microfon (Microfon cu izolație din cauciuc pentru eliminarea zgomotului)
	Cablu de încărcare USB		Cablu auxiliar de 3.5 mm
	Mod muzică: Apăsați rapid: Pauză / Redare Mod Mâini libere: 1. Apăsați rapid: Răspundeți / închideți apelul 2. Apăsați de două ori: Formați automat ultimul număr 3. Țineți apăsat: Respingeți apelul 4. În timpul unui apel, țineți apăsat pentru a comuta apelul privat Asistent vocal (de exemplu, asistent Siri / Google) Țineți apăsat timp de 2 secunde		

Atenție:

Vă rugăm să utilizați încărcătorul standard de 5V pentru a încărca carkit-ul ACCENT. Nu utilizați încărcător rapid deoarece tensiunea de ieșire este peste 5V și poate distruge acest dispozitiv.

Specificații

Versiune Bluetooth: 5.1

Protocol Bluetooth: AVRCP, HFP, A2DP

Bluetooth ID: ACCENT

Intrare: 5V

Dimensiunea produsului: 51,2 * 30,6 * 15,4 mm

Lungimea cablului: 1m

Greutatea produsului: 35,6g

Material: ABS

Conținutul ambalajului:

Receptor Bluetooth

Manual de utilizare



Deșeurile de echipamente electrice și electronice sunt o categorie specială de deșeuri, colectarea, depozitarea, tratarea și reciclarea sunt importante deoarece se pot evita poluări ale mediului cu gaze de efect de seră sau metale grele, și care pot fi dăunătoare sănătății. Depunând la centrele speciale de colectare a DEEE, vă debarasați responsabil de aceste deșeuri, vă asigurați ca acestea ajung să fie reciclate corect și totodată protejați natura. Nu uitați! Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi, pe camp sau pe malul apei poluează! Simbolul (pubela tăiată cu un x) reprezintă obiectul unei colectări separate a EEE:



Importator și distribuitor:

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*,

office@vitacom.ro, www.vitacom.ro